


# kabel

## NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Artikelnummer: 563782

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Elektrische aansluiting	Stekker recht / stekker recht Sub-D / Sub-D 15-pin / 9-pin
Kabellengte	2,5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Min. kabelbuigradius	79 mm
Kabeldiameter	6,6 mm
Kabeltype	LIYCY
Kabelmontage	6x0,34 afgeschermd
Kleurcode draadisolatie	DIN 47100
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Material cable sheath	PVC
Kleur kabelmantel	grijs
Material housing	Kunststof gemetalliseerd Metaal
Material electrical contact	verguld