

# y-insteekschroefkoppeling QBY-1/2-5/16-U

Artikelnummer: 564703

FESTO

360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	0,236 "
Soort dichting op de inschroeftap	coating
Inbouwpositie	willekeurig
Design	Y-vorm
Aantal stuks per verpakking	5
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	13,775 ... 145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	20,652 ft-lbf
Productgewicht	1,743 oz
Soort bevestiging	Buitenzeskant 7/8
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad 1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 5/16"
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	32 ... 140 °F
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	messing vernikkeld PBT
Materiaal schroefdraaddichting	PTFE
Materiaal losring	POM
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij