

# x-insteekkoppeling QBX-5/32T-U

Artikelnummer: 564778

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde                                  |
|--|---|
| Grootte  | Standaard                               |
| Nominale diameter                                | 0,102 "                                 |
| Inbouwpositie                                    | willekeurig                             |
| Design   | X-vorm                                  |
| Aantal stuks per verpakking                      | 10                                      |
| Constructieve opbouw                             | Duw-trekprincipe (push/pull)            |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0,095 ... 1 MPa                         |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | 0,95 ... 10 bar                         |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 13,775 ... 145 psi                      |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium          | Geoliede werking mogelijk               |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosieweerstand              |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-zone III                      |
| Omgevingstemperatuur                             | 0 ... 60 °C                             |
| Productgewicht                                   | 0,289 oz                                |
| Pneumatische aansluiting 1                       | voor slang buitendiameter 5/32"         |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang buitendiameter 5/32"         |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                           |
| Kleur van de demontagering                       | grijs                                   |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform                            |
| Materiaal behuizing                              | PBT                                     |
| Materiaal losring                                | POM                                     |
| Materiaal slangdichting                          | NBR                                     |
| Materiaal slangklemsegment                       | hooggelegeerd staal roestvrij           |