


slangmof

N-3/4-P-19-NPT

Artikelnummer: 564848

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	16,5 mm
Soort dichting op de inschroeftap	coating
Inbouwpositie	willekeurig
Design	Rechte vorm
Aantal stuks per verpakking	1
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	40 Nm
Productgewicht	44 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad 3/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	voor slang binnendiameter 19 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium, geanodiseerd