


stekker NECU-S-M8G3-HX-Q3

Artikelnummer: 564945

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-104 EN 61984
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Aansluitfrequentie	3
Productgewicht	7,8 g
Elektrische aansluiting	3-polig M8x1 Rechte stekker / gestripte verbinding
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 32 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 32 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	2 A
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Toegelaten kabeldiameter	2,1 ... 3,5 mm
toegelaten individuele draaddiameter	≥ 0,05 mm
Toegelaten draaddiameter	0,6 ... 1 mm
Aansluitingdoorsnede	0,1 ... 0,14 mm ²
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA Gespuitsgiet zink vernikkeld
Materiaal schroefvergrendeling	Messing, vernikkeld
Materiaal dichtingen	FPM PUR
Materiaal stekkercontact	vergulde
Toegelaten draadisolatie	PP PVC