


stekker NECU-S-M12G3-HX-Q7

Artikelnummer: 564946

Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Aansluitfrequentie	3
Productgewicht	32,8 g
Elektrische aansluiting	3-polig A-gecodeerd M12x1 Rechte stekker / gestripte verbinding
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 48 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 48 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	6 A
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Toegelaten kabeldiameter	4,7 ... 6 mm
toegelaten individuele draaddiameter	≥ 0,1 mm
Toegelaten draaddiameter	1,6 ... 2 mm
Aansluitingdoorsnede	0,34 ... 0,75 mm ²
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA Gespuitsgiet zink vernikkeld
Materiaal schroefvergrendeling	Zink gegoten, vernikkeld
Materiaal dichtingen	FPM PUR
Materiaal stekkercontact	verguld
Toegelaten draadisolatie	PVC