


# insteekschroefkoppeling CRQS-1/8-5/32-U

Artikelnummer: 565318  
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde                                   |
|--|--|
| Grootte  | Standaard                                |
| Nominale diameter                                | 0,118 "                                  |
| Inbouwpositie                                    | willekeurig                              |
| Design   | Rechte vorm                              |
| Aantal stuks per verpakking                      | 1  |
| Constructieve opbouw                             | Duw-trekprincipe (push/pull)             |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1,4 MPa                       |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | -0,95 ... 14 bar                         |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 203 psi                      |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand   |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-zone III                       |
| Geschikt voor levensmiddelen                     | zie uitgebreide materiaal informatie     |
| Omgevingstemperatuur                             | -20 ... 150 °C                           |
| Max. aandraaimoment                              | 8,851 ft-lbf                             |
| Productgewicht                                   | 0,342 oz                                 |
| Bruikbare leidingen                              | PFAN                                     |
| Soort bevestiging                                | Buitenzeskant 15/32                      |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Uitwendige schroefdraad 1/8 NPTF         |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang buitendiameter 5/32"          |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit                  | -4 ... 302 °F                            |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform                             |
| Materiaal behuizing                              | hooggelegeerd staal roestvrij            |
| Materiaal losring                                | hooggelegeerd staal roestvrij            |
| Materiaal slangdichting                          | FPM                                      |
| Materiaal slangklemsegment                       | hooggelegeerd staal roestvrij            |