


insteekkoppeling CRQS-5/16H-1/4-U

Artikelnummer: 565356

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 0,197 " |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Design | Rechte vorm |
| Aantal stuks per verpakking | 1 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 14 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 203 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 150 °C |
| Productgewicht | 0,406 oz |
| Bruikbare leidingen | PFAN |
| Pneumatische aansluiting 1 | Insteekhuls diameter 5/16" |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 1/4" |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal losring | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal slangdichting | FPM |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |