


aansluitblok CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

Artikelnummer: 565703

FESTO

Klemtechnologie, voor intrinsiek veilige module.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	(Incl. verbindingblok en aansluittechniek) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Soort bevestiging	op verbindingblok CPX-M-GE..
Productgewicht	100 g
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP20
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand (in ingebouwde toestand)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK EX-voorschriften
ATEX-categorie Gas	II (1) G
ATEX-categorie Stof	II (1) D
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	[Ex ia Ga] IIC
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	[Ex ia Da] IIIC
Explosie veilige omgevingstemperatuur	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Afdeling voor uitgifte van certificaten	DNV 15.0192 X IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Elektrische aansluiting	8-polig / 8-polig
Aantal ingangen	8