

# snelschroefkoppeling ACK-1/8-PK-3

Artikelnummer: 5664

FESTO

Inwendige schroefdraad met dichtingsring.



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde  |
|--|---|
| Nominale diameter                                | 2,4 mm  |
| Soort dichting op de inschroeftap                | Dichtingsring   |
| Inbouwpositie                                    | willekeurig   |
| Design   | Rechte vorm   |
| Aantal stuks per verpakking                      | 10  |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1 MPa  |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | -0,95 ... 10 bar  |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 145 psi   |
| Opmerking over werkdruk                          | Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C  |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (vloeibaar, ijsvrij)                |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium          | Geoliede werking mogelijk<br>Water: G thread only possible with OL sealing ring       |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 2 - matige corrosieweerstand  |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Omgevingstemperatuur                             | -10 ... 60 °C   |
| Nominaal aandraaimoment                          | 3,5 Nm  |
| Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment       | ± 20 %  |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Inwendige schroefdraad G1/8   |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang buitendiameter 4 mm<br>Voor koppelingsstekker binnendiameter 3 mm met moer |
| Materiaal wartelmoer                             | Kneedlegering aluminium, geëloxeerd   |
| Materiaal inschroeftap                           | Kneedlegering aluminium, geëloxeerd   |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform  |
| Materiaal dichtring                              | PA-versterkt<br>TPE-U(PU)   |