

aansluitstrip VABM-L1-14S-G14-3

Artikelnummer: 566619

★ Kernprogramma

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---------------------------------------|
| Rastermaat | 16 mm |
| Max. aantal ventielplaatsen | 16 |
| Bedrijfsdruk Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Toelating | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Max. aandraaimoment DIN-railmontage | 1,5 Nm |
| Max. aandraaimoment ventielbevestiging | 0,65 Nm |
| Max. aandraaimoment wandmontage | 3 Nm |
| Productgewicht | 159 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 5 | G1/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | aluminiumlegering |