


aansluitstrip VABM-L1-14W-G14-6

Artikelnummer: 566646

★ Kernprogramma

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	16 mm
Max. aantal ventielplaatsen	16
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aandraaimoment DIN-railmontage	1,5 Nm
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	0,65 Nm
Max. aandraaimoment wandmontage	3 Nm
Productgewicht	528 g
Aansluiting hulpstuurlucht 12/14	M5
Aansluiting stuurontluchting 82/84	M5
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering