


# connector met kabel

## NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2

Artikelnummer: 566656

★ Kernprogramma

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	17 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitpatroon H
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Snap-in vergrendeling
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	2x individuele draden
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	2
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	2
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 60 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C <li>ënt</li>	3 A
Kabellengte	2,5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Kabeldiameter	1,3 mm
Kabelmontage	2x0,14
Geleider-nominale doorsnede	0,14 mm <sup>2</sup>
Draadeindes	stomp afgesneden
Beschermingsgraad	IP40
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	POM
Kleur behuizing	zwart
Materiaal stekkercontact	Koperlegering vertind
Materiaal isoleerkous	PVC