


elektrische aansluitplaat VAVE-L1-1S2-LR

Artikelnummer: 566720

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Polariteitsbescherming	voor bedrijfsspanning
Extra functies	Vonk Vermindering van de houdstroom
Signaalstatus display	LED
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Vervuilinggraad	3
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	1,5 g
Elektrische aansluiting	2-polig Contactdoos
Aardverbinding	niet beschikbaar
Soort bevestiging	Clip
Kleur behuizing	zwart
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA