


elektrische aansluitplaat VAVE-L1-1L1-LR

Artikelnummer: 566726

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Polariteitsbescherming | voor bedrijfsspanning |
| Extra functies | Vonk Vermindering van de houdstroom |
| Signaalstatus display | LED |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Stootspanningsweerstand | 0,8 kV |
| Vervuilinggraad | 3 |
| Toelating | RCM Mark |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor EMC |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 60 °C |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Productgewicht | 4,6 g |
| Aansluitingdoorsnede | 0,14 mm ² |
| Elektrische aansluiting | Gevlochten draad |
| Kabellengte | 0,5 m |
| Draadeindes | Kabelschoen |
| Aardverbinding | niet beschikbaar |
| Soort bevestiging | Clip |
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PA |