


elektrische aansluitplaat VAVE-L1-1L3-LR

Artikelnummer: 566728

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Polariteitsbescherming	voor bedrijfsspanning
Extra functies	Vonk Vermindering van de houdstroom
Signaalstatus display	LED
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Vervuilinggraad	3
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	17,5 g
Aansluitingdoorsnede	0,14 mm ²
Elektrische aansluiting	Gevlochten draad
Kabellengte	2,5 m
Draadeindes	Kabelschoen
Aardverbinding	niet beschikbaar
Soort bevestiging	Clip
Kleur behuizing	zwart
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA