


verbindingkabel MHJ9-KMH-2,5-HF

Artikelnummer: 567505

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toelating	RCM Mark
Extra functies	Vonk Houdstroomvermindering met energierugwinning Veiligheidsstop
Soort bevestiging	met doorgangsboring met DIN-rail naar keuze:
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	98 g
Elektrische aansluiting	2-polig / 2-polig / 4-aderig Stekker recht / stekker recht / kabel
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 53 V
Polariteitsbescherming	voor bedrijfsspanning
Opmerking over werking	Voedingseenheid moet minstens 1,85 A kunnen leveren zonder spanningsdaling
Opmerking over stroomverbruik	Laagstroomfase 2,8 W, hoogstroomfase 17,1 W per kanaal
Inschakelduur	100 % Neem de aanwijzingen over de magneetventielen in acht
Triggersignaalbereik DC	3 ... 30 V
Opmerking bij voedingsstroom	Lineaire aanzet 0,09 - 0,44 mA bij een triggersignaal van 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA bij een triggersignaal van 15 - 30 V
Ingangsweerstand	34 kOhm
Kabellengte	2,5 m
Kabeleigenschap	Voor statische toepassingen
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	POM