

Aansluitplaat VABS-S2-2S-G12-B-R3-EX2

Artikelnummer: 567704

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Breedte | 52 mm |
| Gebaseerd op norm | ISO 5599-2 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Stuurluchttoevoer | intern |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 24 V |
| Stootspanningsweerstand | 0,8 kV |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C liënt | 2 A |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| ATEX-categorie Gas | II 3G |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Gas | Ex nA II T3 X |
| ATEX-categorie Stof | II 3D |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Stof | Ex tD A22 IP65 T125°C X |
| Explosie veilige omgevingstemperatuur | -5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 |
| Beschermingsgraad | IP65 NEMA 4 in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Productgewicht | 815 g |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Informatie materiaal aansluitplaat | gegoten aluminium |