

kunststofslang PUN-H-5/8-GN-150-CB

Artikelnummer: 567984

FESTO

geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (hydrolysebestendig).



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter inch	5/8
Debietrelevante buigradius	0,288 ft
Min. buigradius	0,125 ft
Gebruiksaanwijzingen	TPE-U Ether gebaseerd
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-14,4 ... 145 Psi
Opmerking over werkdruk	Water: temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk, zie diagram, max. 0,3 MPa bij 0 - 60 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Brandtest materiaal	UL94 HB
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F1a
Cleanroomklasse	Dit product is een statisch object. Een actieve productie van partikels is bij correct gebruik niet mogelijk. Product vóór gebruik reinigen in een cleanroom-omgeving en letten op de correcte installatie.
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-31 ... 145 °F
Productgewicht volgens lengte	1,38 oz/ft
Pneumatische aansluiting	voor insteekkoppeling buitendiameter 5/8"
Kleur	groen
Shore-hardheid	D 52 +/- 3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)