

kunststofslang PUN-H-1/8-BR-150-CB

Artikelnummer: 567993

FESTO

geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (hydrolysebestendig).



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buitendiameter inch | 1/8 |
| Debietrelevante buigradius | 0,039 ft |
| Min. buigradius | 0,02 ft |
| Gebruiksaanwijzingen | TPE-U Ether gebaseerd |
| Eigenschappen slang | Suitable for energy chains |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -14,4 ... 145 Psi |
| Opmerking over werkdruk | Water: temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk, zie diagram, max. 0,3 MPa bij 0 - 60 °C |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij) |
| Brandtest materiaal | UL94 HB |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| RSBP-classificatie volgens CD-0033 | F1a |
| Cleanroomklasse | Dit product is een statisch object. Een actieve productie van partikels is bij correct gebruik niet mogelijk. Product vóór gebruik reinigen in een cleanroom-omgeving en letten op de correcte installatie. |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Omgevingstemperatuur | -31 ... 145 °F |
| Productgewicht volgens lengte | 0,06 oz/ft |
| Pneumatische aansluiting | voor steekaansluiting buitendiameter 1/8" |
| Kleur | bruin |
| Shore-hardheid | D 52 +/- 3 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal slang | TPE-U(PU) |