

# kunststofslang PEN-1/2-SW-150-CB

Artikelnummer: 569886

FESTO

Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen  
(ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen)



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde   |
|----------------------------------|--|
| Buitendiameter inch              | 1/2  |
| Debietrelevante buigradius       | 0,196 ft   |
| Min. buigradius                  | 0,108 ft   |
| Eigenschappen slang              | Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates   |
| Testcondities slang              | Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021   |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -14,4 ... 145 Psi  |
| Bedrijfsmedium                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]<br>Water volgens fabrikantenverklaring op <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Omgevingstemperatuur             | -22 ... 140 °F   |
| Productgewicht volgens lengte    | 0,848 oz/ft  |
| Pneumatische aansluiting         | voor steekaansluiting buitendiameter 1/2"  |
| Kleur                            | zwart  |
| Shore-hardheid                   | D 52 +/-3  |
| Materiaal - opmerking            | RoHS conform   |
| Materiaal slang                  | PE   |