

# kunststofslang PEN-5/8-SW-150-CB

Artikelnummer: 569887

FESTO

Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen  
(ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen)



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter inch	5/8
Debietrelevante buigradius	0,41 ft
Min. buigradius	0,196 ft
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrups voor toepassingen met hogere taktijden
Testcondities slang	geschikt voor kabelrups: >5 miljoen cycli volgens FN 942021
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-14,4 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water volgens fabrikantenverklaring op <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Omgevingstemperatuur	-22 ... 140 °F
Productgewicht volgens lengte	1,158 oz/ft
Pneumatische aansluiting	voor insteekkoppeling buitendiameter 5/8"
Kleur	zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaal slang	PE