

kunststofslang PEN-5/8-BL-150-CB

Artikelnummer: 569895

FESTO

Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen
(ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen)



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Buitendiameter inch | 5/8 |
| Debietrelevante buigradius | 0,41 ft |
| Min. buigradius | 0,196 ft |
| Eigenschappen slang | Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates |
| Testcondities slang | Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021 |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -14,4 ... 145 Psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -22 ... 140 °F |
| Productgewicht volgens lengte | 1,158 oz/ft |
| Pneumatische aansluiting | voor insteekkoppeling buitendiameter 5/8" |
| Kleur | blauw |
| Shore-hardheid | D 52 +/-3 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal slang | PE |