

# kunststofslang PLN-3/16-BL-150-CB

Artikelnummer: 569914

FESTO

hoge chemicaliën- en hydrolysebestendigheid.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter inch	3/16
Debietrelevante buigradius	0,095 ft
Min. buigradius	0,036 ft
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-14,4 ... 203 Psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water volgens fabrikantenverklaring op <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-22 ... 176 °F
Productgewicht volgens lengte	0,107 oz/ft
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 3/16"
Kleur	blauw
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	PE