

Vouwbalgit EADB-V1-32-S201-300

Artikelnummer: 570264

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	46 mm
Grootte	32
Slagbereik	201 ... 300 mm
Zuigerstangverlenging	88 mm
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Balgit met gekanaliseerde afvoerlucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Bestand tegen media	Stof Steengruis Oliën Vet Benzine
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Te verplaatsen massa	80 g
Productgewicht	122 g
Soort bevestiging	opschuifbaar met schroefdraadpen
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal: Adaptercomponenten	aluminumlegering geanodiseerd
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal : Balg	NBR
Informatie materiaal schroefpin	hooggelegeerd staal roestvrij