

# kunststofslang PUN-V0-4X1-SW-C

Artikelnummer: 570349

FESTO

vlamvertragend



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde  |
|--|---|
| Buitendiameter                                   | 4 mm  |
| Debietrelevante buigradius                       | 20 mm   |
| Binnendiameter                                   | 2 mm  |
| Min. buigradius                                  | 10 mm   |
| Eigenschappen slang                              | Suitable for energy chains  |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 0,7 MPa  |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | -0,95 ... 7 bar   |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 101,5 psi   |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk             | -0,095 ... 1 MPa  |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk                 | -0,95 ... 10 bar  |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk             | -13,775 ... 145 psi   |
| Opmerking over werkdruk                          | Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C                                    |
| Toelating  | TÜV   |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten          | B 013277 0506 00  |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]<br>Water (vloeibaar, ijsvrij) |
| Brandtest materiaal                              | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)                                   |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B2-L  |
| Omgevingstemperatuur                             | -35 ... 60 °C   |
| Opmerking over omgevingstemperatuur              | For unpressurised use up to 90 °C                                     |
| Productgewicht volgens lengte                    | 0,012 kg/m  |
| Pneumatische aansluiting                         | voor steekaansluiting buitendiameter 4 mm                             |
| Kleur  | zwart   |
| Opmerking over kleur                             | Door vlambeveiliging afwijking van de standaardkleur                  |
| Shore-hardheid                                   | D 54 +/-3   |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform  |
| Materiaal slang                                  | TPE-U(PU)   |