

kunststofslang PAN-MF-10X1,25-SW

Artikelnummer: 570360

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	10 mm
Debietrelevante buigradius	65 mm
Binnendiameter	7,5 mm
Min. buigradius	45 mm
Volgens norm	DIN 73378-PA12-PHL
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1,9 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 19 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 275,5 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Mineraalolie
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-60 ... 100 °C
Productgewicht volgens lengte	0,035 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 10 mm
Kleur	zwart
Shore-hardheid	D 65 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	Polyamide 12