


contrastekker MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Artikelnummer: 570367

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M2,5
Elektrische aansluiting	3-polig Haakse stekker Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803 vierhoekige constructie
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 24 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	6 A
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Kabelschroefkoppeling	M12
Toegelaten kabeldiameter	4 ... 6 mm
Aansluitingdoorsnede	0,25 ... 0,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-25 ... 125 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	HNBR