

L-insteekkoppeling QSL-F-14

Artikelnummer: 570435

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 12 mm |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 16 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 |
| Food safety | volgens fabrikantenverklaring |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 150 °C |
| Toelating | Germanischer Lloyd |
| Productgewicht | 67 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | Insteekhuls QS-14 |
| Pneumatische aansluiting 2 | Insteekhuls QS-14 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Informatie materiaal behuizing | Messing verchromd en vernikkeld |
| Informatie materiaal slangdichting | FPM |