


# Insteekschroefkoppeling QS-F-G1/2-14H

Artikelnummer: 570438

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	12 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Food safety	volgens fabrikantenverklaring
Omgevingstemperatuur	0 ... 150 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Max. aandraaimoment	40 Nm
Productgewicht	34 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	voor buitendiameter slang 14mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	Messing verchroomd en vernikkeld
Informatie materiaal schroefdraaddichting	FPM