


# aansluitstrip VABM-B6-E-N12-8

Artikelnummer: 570728

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                | Waarde                                 |
|--|--|
| Rastermaat                             | 21 mm                                  |
| Max. aantal ventielplaatsen            | 8                                      |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK       | 2 - matige corrosieweerstand           |
| Max. aandraaimoment DIN-railmontage    | 1,5 Nm                                 |
| Max. aandraaimoment ventielbevestiging | 2 Nm                                   |
| Max. aandraaimoment wandmontage        | 5 Nm                                   |
| Productgewicht                         | 1.150 g                                |
| Aansluiting hulpstuurlucht 12/14       | NPT1/8-27                              |
| Pneumatische aansluiting 1             | NPT1/2-14                              |
| Pneumatische aansluiting 3             | NPT1/2-14                              |
| Materiaal - opmerking                  | vrij van koper en PTFE<br>RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip                | aluminumlegering                       |