



# stekker

## NECU-S-M12G4-D-IS

Artikelnummer: 570956

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Aansluitfrequentie	50
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	24 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	rond
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	4
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroef-type slot met zeskant SW18 en langsribbel
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	2x kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C <li>ënt</li>	4 A
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Kabelschroefkoppeling	Pg11
toegelaten kabeldiameter	2 x 3 mm of 2 x 5 mm
Aansluitingdoorsnede	0,75 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Materiaal behuizing	PA
Materiaal wartelmoer	PA
Materiaal stekkercontact	Messing Gecoat met wit brons