



geleidingsas ELFR-...-35- -

Artikelnummer: 571435

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	50 ... 800 mm
Grootte	35
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleidingsas zonder aandrijving
Max. acceleratie	50 m/s ²
Max. snelheid	1 ... 3 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Oppervlaktmoment van de 2e graad Iy	3,77E+03 mm ⁴
Oppervlaktmoment van de 2e graad Iz	4,19E+03 mm ⁴
Max. kracht Fy	50 N
Max. kracht Fz	50 N
Max. nullast-verplaatsingsweerstand	3 N
Richtwaarde loopprestatie	5.000 km
Toeslag massafactor per 10 mm slag	0 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.200 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	23 g
Materiaal profiel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aandrijfdeksel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaalgeleidingsrail	Staal
Materiaal slede	aluminumlegering geanodiseerd