


# kunststofslang PAN-MF-4X0,75-SW-500

Artikelnummer: 572091

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	4 mm
Debietrelevante buigradius	15 mm
Binnendiameter	2,5 mm
Min. buigradius	10 mm
Volgens norm	DIN 73378-PA12-PHL
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 3,1 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 31 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 449,5 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Mineraalolie
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-60 ... 100 °C
Productgewicht volgens lengte	0,008 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 4 mm
Kleur	zwart
Shore-hardheid	D 65 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	Polyamide 12