

insteekschroefkoppeling QB-1/8-3/16-I-U

Artikelnummer: 572315

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 0,126 " |
| Soort dichting op de inschroeftap | coating |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Design | Rechte vorm |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0,095 ... 1 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | 0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 13,775 ... 145 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Max. aandraaimoment | 5,163 ft-lbf |
| Productgewicht | 0,24 oz |
| Soort bevestiging | Binnenzeskant 1/8 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad 1/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 3/16" |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Kleur van de demontagering | grijs |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | messing vernikkeld PBT |
| Materiaal schroefdraaddichting | PTFE |
| Materiaal losring | POM |
| Materiaal slangdichting | NBR |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |