

# Vaste smoring set VMPA1-FT-NW0.3-1.7

Artikelnummer: 572543

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Smoorfunctie
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat
normaal nominaal debiet in smoorrichting	3,5 ... 115 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Nominale diameter	0,3 ... 1,7 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-5 ... 60 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal houder	POM
Materiaal holle schroef	aluminumlegering