

# Vaste smoring VMPA1-FT-NW0.3-10

Artikelnummer: 572544

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	Smoorfunctie
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	3,5 ... 5,5 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Nominale diameter	0,3 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-5 ... 60 °C
Productgewicht	0,06 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal holle schroef	aluminiumlegering