


# adapter VAVE-C8-1R1

Artikelnummer: 573194

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Signaalstatus display	LED
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Aandraaimoment	0,25 Nm
Productgewicht	3,5 g
Elektrische aansluiting	4-polig / 2-polig M8 / - Stekker / contactdoos
Aardverbinding	niet beschikbaar
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA
Materiaal stekkercontact	brons