

# aansluitstrip VABM-L1-...

Artikelnummer: 573605

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

| Kenmerk                            | Waarde                       |
|------------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat                         | 10,5 mm<br>16 mm<br>19 mm    |
| Inbouwpositie                      | willekeurig                  |
| Max. aantal ventielplaatsen        | 24                           |
| Toelating                          | c UL us - Recognized (OL)    |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK   | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit                  | VDMA24364-B1/B2-L            |
| RSBP-classificatie volgens CD-0033 | F1a                          |
| Cleanroomklasse                    | ISO klasse 6                 |
| Lagertemperatuur                   | -20 ... 60 °C                |
| Aansluiting hulpstuurlicht 12/14   | M5                           |
| Aansluiting stuurontluchting 82/84 | M5                           |
| Pneumatische aansluiting 1         | G1/8<br>G1/4<br>G3/8         |
| Pneumatische aansluiting 2         | M5<br>M7<br>G1/8<br>G1/4     |
| Materiaal - opmerking              | RoHS conform                 |
| Materiaal aansluitstrip            | aluminumlegering             |