


voedingsmodule VMPAL-SP-QS8

Artikelnummer: 573645

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	23,2 mm
Lengte	107,3 mm
Geïntegreerde functie	met elektrische interlinking module
Ventieleilandmontage	Ventielgroottes mengbaar
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Stuurdruk MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Stuurdruk	3 ... 8 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	50 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 8 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal voedingsmodule	aluminumlegering PA-versterkt