



# pneumatisch ventiel VUWG-L10A-M52-R-M3

Artikelnummer: 573795

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/2 monostabiel
Soort bediening	pneumatisch
Ventielgrootte	10 mm
normaal nominaal debiet	100 l/min
Werkdruk	2,5 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	mechanische veer pneumatische veer
Rastermaat	10,5 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	geen
Soort sturing	direct
Stroomrichting	reversibel met beperkingen
Dekking (overlapping)	positieve dekking
Stuurdruk	2,5 ... 10 bar
geschikt voor vacuüm	nee
Schakeltijd uit	11 ms
Schakeltijd in	5 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Productgewicht	37 g
Soort bevestiging	op PR-rail met doorgangsboring naar keuze:
Aansluiting stuurlicht 12	M5
Aansluiting stuurlicht 14	M5
Pneumatische aansluiting 1	M3
Pneumatische aansluiting 2	M3
Pneumatische aansluiting 3	M3
Pneumatische aansluiting 4	M3
Pneumatische aansluiting 5	M3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	HNBR NBR
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd