



# stekker voor netvoeding NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Artikelnummer: 573855

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Aansluitfrequentie	100
Productgewicht	680 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	rond
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, opmerking over de kabeluitgang	Kabeluitgang niet volgens industriestandaard. Afgestemd op CPX-beschermingskap.
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	G7/8 gecodeerd volgens NFPA/T3.5.29 R1-2007
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	5
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	5
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	5
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	5
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 300 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 300 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	9 A
Stootspanningsweerstand	4 kV
Kabellengte	2 m
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden van kabel	Testvoorwaarden op verzoek
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 65 mm
Kabeldiameter	8,7 mm
Toelrantie kabeldiameter	± 0,2 mm
Kabelmontage	5x1,5
Geleider-nominale doorsnede	1,5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	zwart
Materiaal behuizing	TPE-U(PUR)
Kleur behuizing	zwart
Materiaal schroefvergrendeling	Messing, vernikkeld
Materiaal stekkercontact	Messing, verguld