

bedieningseenheid FED-3000

Artikelnummer: 573906

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwdiepte	42 mm
Hoogte	267 mm
Lengte	337 mm
Max. frontpaneelsterkte	4 mm
Gebruikersgeheugen	64 Mbyte
Aantal gebruikers LED	1
Real Time Clock	ja
Lijst van resultaten	1.024
Receptgeheugen	32 Kilobyte
Alarmen	1.024
Afwijking real time clock	130 s / maand
Aantal kleuren	64 k
Aantal systeem LED's	4
Display	TFT kleur
Display eigenschap	Touchscreen
Display grootte	13,3"
Back-upbatterij	Li-batterij, herlaadbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Display resolutie	WXGA, 1280x800 Pixel
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning	1,4 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP65 aan de voorkant, IP20 aan de achterkant
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Productgewicht	2.500 g
AUX-interface	Sub-D 9-polig Contactdoos
Printerinterface	RS232 Sub-D Contactdoos 9-polig
PC-interface	RS232 Sub-D Contactdoos 9-polig
Programmeerinterface	9,6 - 38,4 kBd
PLC-interface	9-polig RS232 RS485 Stekker

Kenmerk	Waarde
	Sub-D
USB-interface	ja
Ethernet-interface	RJ45 10/100 MBd
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Programmeersoftware	FED Designer 6.10 of hoger