


elektrische aansluitplaat VAVE-L1-1VR8-LP

Artikelnummer: 573919

★ Kernprogramma

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Polariteitsbescherming	bipolair
Extra functies	Vonk
Signaalstatus display	LED
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V 12 V
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aandraaimoment	0,27 Nm
Productgewicht	3,2 g
Elektrische aansluiting	3-polig / 2-polig M8 / - Stekker / contactdoos
Aardverbinding	niet beschikbaar
Soort bevestiging	op magneetventiel met zelfsnijdende schroef
Kleur behuizing	zwart
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	PA
Materiaal dichtingen	EPDM
Materiaal behuizing	PA
Materiaal schroeven	Affineerstaal