

aansluitstrip VABM-L1-10G-G18-20-M-GR

Artikelnummer: 573928

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	10,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	20
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	873 g
Aansluiting hulpstuurlicht 12/14	M5
Aansluiting stuurontluchting 82/84	M5
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Pneumatische aansluiting 5	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering