

elektrische aansluitplaat VAVE-L1-1K9-LR

Artikelnummer: 573948

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabeleigenschap	Voor statische toepassingen
Polariteitsbescherming	bipolair
Extra functies	Vonk Vermindering van de houdstroom
Signaalstatus display	LED
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Vervuilinggraad	3
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aandraaimoment	0,27 Nm
Min. kabelbuigradius	34 mm
Productgewicht	92 g
Elektrische aansluiting	2-polig / 2-aderig Haakse contactdoos / kabel vierkant / open einde
Kabelmontage	2x0,25
Kabeldiameter	3,4 mm
Toelrantie kabeldiameter	± 0,1 mm
Kabellengte	5 m
Draadeindes	Kabelschoen
Aardverbinding	niet beschikbaar
Soort bevestiging	op magneetventiel met zelfsnijdende schroef
Kleur behuizing	zwart
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	PA
Materiaal dichtingen	EPDM
Materiaal behuizing	PA
Materiaal kabelmantel	TPV
Materiaal schroeven	Affineerstaal