

bedieningseenheid


CDPX-X-A-W-7

Artikelnummer: 574411
Einde productie

FESTO

Bedieningseenheid 7" Widescreen, Touch.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwdiepte	47 mm
Hoogte	147 mm
Lengte	187 mm
Max. frontpaneelsterkte	4 mm
Real Time Clock	ja
Lijst van resultaten	2.048
Receptgeheugen	32 Kilobyte
Pagina' Stimuleren	1.000
Tags	10.000
Widgets	2.000
Objecten per pagina	2.000
Gebruiker	50
Gelijktijdige client access	4
Trend buffer	30
Curven per trend widget	5
Recepten	32
Parameterkits per recept	32.000
Event buffer	4
Event per event buffer	2.048
Alarmen	2.000
Java script bestandgrootte per pagina	8 Kilobyte
Projectgrootte	30
Scheduler	30
Ondersteunde PLC-protocollen	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Afwijking real time clock	130 s / maand
Aantal kleuren	64 k
Aantal systeem LED's	1
Display	TFT kleur
Display eigenschap	Touchscreen
Display grootte	7"
Back-upbatterij	Li-batterij, herlaadbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Display resolutie	WVGA, 800x480 Pixel
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning	0,7 A
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Kenmerk	Waarde
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP65 aan de voorkant, IP20 aan de achterkant
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	1.000 g
PLC-interface	Ethernet RS485
USB-interface	ja
SD card slot	1
Ethernet-interface	RJ45 10/100 MBd
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Programmeersoftware	Designer Studio