


# lineaire portaalmanipulatoren DHSL-15-DGC40FAS-EGC80BS

Artikelnummer: 574532

FESTO

[U bekommt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Fasaanvraag.](#)



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Lineair portaal 15
nuttige last	0 ... 15 kg
Aandrijving Z-as	EGC-80-BS
Aandrijfsysteem Z-as	elektrisch met spindel
Tussenpositie Z-as	willekeurig
Slag Z-as	0 ... 1.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	$\pm 0,02$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	$\pm 0,02$ mm
Aandrijving Y-as	DGC-40-FA
Aandrijfsysteem Y-as	pneumatisch
Tussenpositie Y-as	enkelvoudig
Slag Y-as	0 ... 8.500 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	$\pm 0,02$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	$\pm 0,02$ mm