


lineaire portaalmanipulators DHSL-25-2EGC120TB-EGC120BS

Artikelnummer: 574538

FESTO

[U bekommt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Lineair portaal 25
nuttige last	0 ... 25 kg
Aandrijving Z-as	EGC-120-BS
Aandrijfsysteem Z-as	elektrisch met spindel
Tussenpositie Z-as	willekeurig
Slag Z-as	0 ... 1.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,02 mm
Aandrijving Y-as	2x EGC-120-TB
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch Tandriem met kogelgeleiding 2x
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 8.500 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,08 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,08 mm