


Driedimensioneel portaal DHSR-2-EGC80TB-EGC80TB-EGSA50

Artikelnummer: 574546

FESTO

[U bekommt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Fasaanvraag.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Driedimensioneel portaal 2
nuttige last	0 ... 2 kg
Aandrijving Z-as	EGSA-50
Aandrijfsysteem Z-as	elektrisch met spindel
Tussenpositie Z-as	willekeurig
Slag Z-as	0 ... 100 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,01 mm
Aandrijving Y-as	EGC-80-TB
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch Tandriem met kogelgeleiding
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 1.500 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,08 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,08 mm
Aandrijving X-as	EGC-80-TB
Aandrijfsysteem X-as	elektrisch Tandriem met kogelgeleiding
Tussenpositie X-as	willekeurig
Slag X-as	0 ... 8.500 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie X-as	± 0,08 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie X-as	± 0,08 mm